

2022

## CKD893 L 105 x P 50 x H 50

Base portalavabo sospesa - 1 CASSETTO (+1 INTERNO)  
TOP ESCLUSO


Complementi: lavabi da appoggio:  
**Acqualight** (5058) / **App** (AP40A - AP62A) / **AppLight** (AP5047 - AP6047 - AP8047) / **Boll** (BL42L - BL56L) / **Bonola** (BN46A - BN50A - BN60A) / **Box** (BX40A - BX60A) / **Flag** (FG40A - FG50A - FG64L) / **Fluo** (FU60L - FU70L) - **Fonte** (FT52L) / **Monò** (MN64L - MN74L - MN100L) / **Miniwash** (MWL40 - MWL48 - MWL60 - MW60PR - MWL75 - MW75PR) / **Nile** (NL40A - NL62A) / **Nuda** (5083 - 5080 - 5081 - 5082) / **Nuda-Slim** (ND60A - ND75A) / **Pass** (PS50L - PS62L - PS72L - PS62C) / **Play** (PY42A - PY52A - PY62A) / **Roll** (RL44L - RL56L) / **Saltodacqua** (SD42L) / **Settecento** (SE44A - SE50A) / **Spire** (SP48A - SP48D - SP58A - SP58D) / **TwinSet Slim** (TW42A - TW42C) / **Volo** (VL52L - VL66L)  
**Specchi linea** FLAG, MADRE

Accessori tecnici: Sifone salvaspazio


Dim. Imballo

Peso 20 kg


Pz. Pallet n° -



vista zenitale / zenital view




assonometria / axonometry



vista frontale / frontal view

ATTENZIONE/ATTENTION:  
 utilizzare un sifone salvaspazio  
 to use a space-saving siphon

TOP ESCLUSO  
 TOP NOT INCLUDED



sezione longitudinale / section

dimensioni in mm

2022

## CKPR51 L50 a max 270 x P 51 x H 1,2

Piano di copertura in legno da cm 50 a 270  
per BASI PORTALAVABO e BASI prof. 37 cm


### ATTENZIONE:

Flaminia può forare il piano per l'alloggiamento di lavabi d'appoggio solo in corrispondenza dell'asse centrale della **BASE PORTALAVABO** sottostante.




CE

vista zenitale / zenital view



vista frontale / frontal view



dimensioni in mm

## PROFONDITÀ BASE PORTALAVABO: CM 50

Acqualigth art. 5058	Monò 64 art. MN64L	Pass 72 art. PS72L
App 40 art. AP40A	Monò 74 art. MN74L	Play 42 art. PY42A
App 62 art. AP62A	Monò 100 art. MN100L	Play 52 art. PY52A
AppLight 50 art. AP5047	Miniwash 40 art. MWL40	Play 62 art. PY62A
AppLight 60 art. AP6047	Miniwash 48 art. MWL48	Roll 44 art. RL44L
AppLight 80 art. AP8047	Miniwash 60 art. MWL60	Roll 56 art. RL56L
Boll 42 art. BL42L	Miniwash 60 art. MW60PR	Saltodacqua art. SD42L
Boll 56 art. BL56L	Miniwash 75 art. MWL75	Settecento 44 art. SE44A
Bonola 46 art. BN46A	Miniwash 75 art. MW75PR	Settecento 50 art. SE50A
Bonola 50 art. BN50A	Nile 40 art. NL40A	Spire 48 art. SP48A
Bonola 60 art. BN60A	Nile 62 art. NL62A	Spire+ 48 art. SP48D
Box 40 art. BX40A	Nuda 60 art. 5083	Spire 58 art. SP58A
Box 60 art. BX60A	NudaSlim 75 art. ND75A	Spire+ 58 art. SP58D
Flag 40 art. FG40A	Nuda 85 art. 5080	TwinSet Slim art. TW42A
Flag 50 art. FG50A	Nuda 85 art. 5081	TwinSet Slim art. TW42C
Flag 64 art. FG64L	Nuda 95 art. 5082	Volo 52 art. VL52L
Fluo 60 art. FU60L	Pass 50 art. PS50L	Volo 66 art. VL66L
Fluo 70 art. FU70L	Pass 62 art. PS62C	
Fonte Tonda art. FT52L	Pass 62 art. PS62L	


## INDICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI COMPOSIZIONI

Fare attenzione alla differenza tra **BASI PORTALAVABO** e **BASI SOSPESE**:


- Le **BASI PORTALAVABO** hanno il cassetto predisposto per l'alloggiamento del sifone e la parte posteriore aperta per effettuare i collegamenti idraulici.
- Le **BASI SOSPESE** invece sono chiuse su ogni lato.

**ATTENZIONE :**


**LA POSIZIONE DEL LAVABO È SEMPRE CENTRALE RISPETTO ALLA BASE PORTALAVABO**




**ATTENZIONE :**  
**IL TOP NON È INCLUSO**




Le basi portalavabo sono utilizzabili solo con **LAVABI DA APPOGGIO** (NO incasso, semincasso, sottopiano).




**1 |** profondità cm 50:  
n.1 CKD910 + n.1 CKD152 + CKPR51 cm 120




**2 |** profondità cm 50:  
n.2 CKD109 + n.1 CKD754 + CKPR51 cm 205




**3 |** profondità cm 50:  
n.2 CKD803 + CKPR51 cm 140




**4 |** profondità cm 50:  
n.1 CKD801 + n. 1 CKD425 + CKPR51 cm 190




**5 |** profondità cm 50:  
n.1 CKD487 + n.1 CKD809 + CKPR51 cm 155



**6 |** profondità cm 50:  
n.2 CKD425 + n.1 CKD893 + CKPR51 cm 245



**7 |** profondità cm 50:  
n.1 CKD876 + n. 1 CKD401 + CKPR51 cm 95



**8 |** profondità cm 50:  
n.2 CKD839 + n. 1 CKD621 + CKPR51 cm 270

